



Systemdatenblatt

Dehnungsfugen ohne Profil

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Verankerungsschnitt max. 5 cm Abstand zur Wand**
- **Kompressible Hinterfüllung**
- **PE-Rundschnur**
PE-Rundschnur
- **Anschluss an Crete-System**
- **Anschlussfugen elastisch abdichten mit MultiSil NUW**
ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt Remmers MultiSil NUW <7525-7529> ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt Remmers MultiSil NUW <7525-7529> ___ml/m Remmers MultiSil NUW <7525-7529>